



## Hageskærholdere højre omtrent som DIN 263 (ISO 11), M20, Skafftirkant: 12mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	297145 12
GTIN	4045197885609
Artikelklasse	22E

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

**Anvendelse:**

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

**Advarsel:**

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).

### Teknisk beskrivelse

Skafftirkant	12 mm
Til boringer fra Ø	30 mm
Skærbredde	4 mm
Maks. indstiksdybde $t_{maks}$	10 mm
Samlet længde	160 mm
Skæremateriale	M20
Produkttype	Drejestål