



**Skærholdere højre omtrent som DIN 4981 (ISO 7), M20, Skafthøjde: 12mm**



## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	297030 12
GTIN	4045197885531
Artikelklasse	22E

## Beskrivelse

### Udførelse:

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

### Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

### Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).

## Teknisk beskrivelse

Skærbredde	3 mm
Skafthøjde h	12 mm
Samlet længde	100 mm
Skaftbredde b	8 mm
Skæremateriale	M20
Produkttype	Drejestål