



## Indvendig gevindskærholder højre omtrent som DIN 283 (ISO 13), M20, Skafftirkant: 25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	297185 25
GTIN	4045197885753
Artikelklasse	22E

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

**Anvendelse:**

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

**Advarsel:**

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbide-håndsliber (nr. 558812).

### Teknisk beskrivelse

Til boringer fra Ø	55 mm
Skafftirkant	25 mm
Samlet længde	250 mm
Skæremateriale	M20
Produkttype	Drejestål