

HOLEX**Gvindskærholder højre omtrent som DIN 282 (ISO 12), M20, Skaftfirkant: 25mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 297165 25 |
| GTIN | 4045197885692 |
| Artikelklasse | 22E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------|-----------|
| Skaftfirkant | 25 mm |
| Samlet længde | 140 mm |
| Skæremateriale | M20 |
| Produkttype | Drejestål |