



Hageskærholdere højre omtrent som DIN 263 (ISO 11), M20, Skafftirkant: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	297145 20
GTIN	4045197885623
Artikelklasse	22E

Beskrivelse

Udførelse:

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

Skafftirkant	20 mm
Maks. indstiksdybde t_{maks}	16 mm
Til boringer fra \emptyset	50 mm
Skærbredde	6 mm
Samlet længde	210 mm
Skæremateriale	M20
Produkttype	Drejestål