



## Hageskærholdere højre omtrent som DIN 263 (ISO 11), M20, Skaftfirkant: 25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	297145 25
GTIN	4045197885630
Artikelklasse	22E

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

**Anvendelse:**

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

**Advarsel:**

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).

### Teknisk beskrivelse

Til boringer fra Ø	60 mm
Skærbredde	8 mm
Skaftfirkant	25 mm
Maks. indstiksdybde $t_{maks}$	20 mm
Samlet længde	250 mm
Skæremateriale	M20
Produkttype	Drejestål