



Skærholdere højre omtrent som DIN 4981 (ISO 7), M20, Skafthøjde: 25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	297030 25
GTIN	4045197885562
Artikelklasse	22E

Beskrivelse

Udførelse:

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

Skærbredde	6 mm
Skafthøjde h	25 mm
Samlet længde	140 mm
Skaftbredde b	16 mm
Skæremateriale	M20
Produkttype	Drejestål