

**Drejestål højre omtrent som DIN 4980 (ISO 6), M20, Skaftfirkant: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	296830 10
GTIN	4045197885487
Artikelklasse	22E

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbide-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant	10 mm
Samlet længde	90 mm
Skæremateriale	M20
Produkttype	Drejestål