



Drejestål højre omtrent som DIN 4980 (ISO 6), M20, Skaftfirkant: 12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	296830 12
GTIN	4045197885494
Artikelklasse	22E

Beskrivelse

Udførelse:

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant	12 mm
Samlet længde	100 mm
Skæremateriale	M20
Produkttype	Drejestål