

**Garant****Bordvogn med højdejusterbar lastflade TA9, Type: TA92****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918557 TA92
GTIN	4045197885319
Artikelklasse	91T

**Beskrivelse****Udførelse:**

Svejset stålkonstruktion, platform af træplade med antracitfarvet, ridsefast overflade. Kan indstilles **manuelt i højden ved hjælp af håndsving** Læssefladen bevæges derved op og ned ved hjælp af **4 mekaniske spindelløftesøjler**. Greb med Haptoprene®-indlæg af slagfast polypropylen, dette kan vippe op og væk ved at betjene håndsvinget. 2 faste hjul og 2 styrehjul (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

**Lakering:**

Sølv- og antracitfarvet **pulverlakering**.

**Bemærk:**

Af sikkerhedsmæssige grunde er indbygning i hulpladevæg ikke muligt.

**Teknisk beskrivelse**

Dybde	509 mm
Læssefladebredde	890 mm
Vægt	67,6 kg
Højdeindstillingsområde	680 - 970 mm
Læssefladehøjde, nederst	195 mm

Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Hjul-Ø	125 mm
Type	TA92
Maks. bæreevne	250 kg
Bredde	1040 mm
Læssefladedybde	500 mm
Produkttype	Bordvogne