

Garant**Bordvogn med højdejusterbar lastflade TA9, Type: TA94****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918557 TA94
GTIN	4045197885326
Artikelklasse	91T

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejset stålkonstruktion, platform af træplade med antracitfarvet, ridsefast overflade. Kan indstilles **manuelt i højden ved hjælp af håndsving** Læssefladen bevæges derved op og ned ved hjælp af **4 mekaniske spindelløftesøjler**. Greb med Haptoprene®-indlæg af slagfast polypropylen, dette kan vippe op og væk ved at betjene håndsvinget. 2 faste hjul og 2 styrehjul (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Lakering:

Sølv- og antracitfarvet **pulverlakering**.

Bemærk:

Af sikkerhedsmæssige grunde er indbygning i hulpladevæg ikke muligt.

Teknisk beskrivelse

Læssefladedybde	600 mm
Hjul-Ø	200 mm
Læssefladebredde	1040 mm
Type	TA94
Maks. bæreevne	400 kg

Læssefladehøjde, nederst	270 mm
Højdeindstillingsområde	760 - 1080 mm
Vægt	88,2 kg
Bredde	1220 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Dybde	609 mm
Produkttype	Bordvogne