

**KERN****Hængevægt, type HCB, Maksimalt vejeområde: 500kg**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479435 500
GTIN	4045761144460
Artikelklasse	47D

## Beskrivelse

### Udførelse:

- Nem betjening med 3 taster.
- Med taraknap, anbring tom beholder, og stil displayet på nul.
- Hold-knap, displayet fryser i 5 sek.
- Vejeenhed kan skifte mellem kg, N og lb.

### Leveringsomfang:

Inklusive karabinhage i specialstål, S-krog i specialstål (ved str. 500 / 1000 ikke som standard) og 3 batterier nr.081561str.LR6.

### Specialtilbehør:

Sjækler og kroge med sikkerhedslukning på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Kabinet, dybde	42 mm
Kabinet, højde	152 mm
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Aflæsning	1000 g

Nettovægt	0,35 kg
Kabinet, bredde	80 mm
Maksimalt vejeområde	500 kg
Antal medfølgende batterier	3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Energiforsyning	Batteridrevet
Producentbetegnelse	HCB
Produkttype	Hænge-/Kranvægt

---

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International  
konstruktionsstørrelse LR6

081561 LR6