

KERN**Hængevægt, type HCB, Maksimalt vejeområde: 1000kg****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	479435 1000
GTIN	4045761152762
Artikelklasse	47D

Beskrivelse**Udførelse:**

- Nem betjening med 3 taster.
- Med taraknap, anbring tom beholder, og stil displayet på nul.
- Hold-knap, displayet fryser i 5 sek.
- Vejeenhed kan skifte mellem kg, N og lb.

Leveringsomfang:

Inklusive karabinhage i specialstål, S-krog i specialstål (ved str. 500 / 1000 ikke som standard) og 3 batterier nr.081561str.LR6.

Specialtilbehør:

Sjækler og kroge med sikkerhedslukning på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Kabinet, bredde	80 mm
Aflæsning	2000 g
Nettovægt	0,55 kg
Kabinet, højde	150 mm

Kalibrering	Pris på forespørgsel
Maksimalt vejeområde	1000 kg
Kabinet, dybde	48 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Antal medfølgende batterier	3
Energiforsyning	Batteridrevet
Producentbetegnelse	HCB
Produkttype	Hænge-/Kranvægt

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
---	------------