

KERN**Kompaktvægt, type ECB, Maksimalt vejeområde: 10000g****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	479452 10000
GTIN	4045761161429
Artikelklasse	47D

Beskrivelse**Udførelse:**

Stort baggrundsbelyst LCD-display (talhøjde 21 mm). Vejeplade af rustfrit stål. Nem betjening med 2 taster.

- **Tara-funktion (tilvejningsfunktion) til enkel nulstilling af displayet.**
- **Batteridrift, automatisk slukning efter 3 minutter.**
- **Mulighed for tilslutning af lysnetadapter.**

Specialtilbehør:

6 batterier nr. 081561 str. LR6, lysnetadapter eller akku på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Højde	60 mm
Dybde	300 mm
Mål, vejeplade	320×260
Aflæsning	5 g
Bredde	320 mm
Nettovægt	2,6 kg
Maksimalt vejeområde	10000 g
Antal medfølgende batterier	2

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Energiforsyning	Batteridrevet
Kalibrering	K2
Produkttype	Kompaktvægt

Services

KalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50 kg	027700 50
DAkkS-kalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50	027710 50

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
--	------------