

HOLEX**6-kantet hoved, 1/4 tomme, Nøglestørrelse: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631020 12
GTIN	4045197161857
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 631032; HOLEX: Nr. 631022).

Teknisk beskrivelse

Længde	25 mm
Ø på udgangsside	16,8 mm
Nøglestørrelse	12 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade

forkromet

Produkttype

Topnøgleindsats