

**KERN****Bordvægt, type EOB, Maksimalt vejeområde: 60Lkg**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479600 60L
GTIN	4045761085619
Artikelklasse	47D

## Beskrivelse

### Udførelse:

- **Robust pakkevægt til forsendelse.**
- **Nem betjening med fire taster.**
- **Displayenhed med talhøjde 25 mm også adskilt fra bordvægten; kan indstilles og monteres vha. ca. 2 m langt fleksibelt kabel.**
- **Lysnetdrift eller batteridrift, automatisk slukning efter 3 min.**

### Leveringsomfang:

Inklusive netadapter og vægholder til displayenhed.

### Specialtilbehør:

6 stk. batterier nr. 081561 str. LR6, stativ til displayenhed på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Nettovægt	12 kg
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Visningsenhed, bredde	215 mm
Visningsenhed, højde	50 mm
Maksimalt vejeområde	0 - 60 kg

Aflæsning	20 g
Repeterbarhed	20 g
Visningsenhed, dybde	110 mm
Mål, vejeplade	550×550 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Antal medfølgende batterier	6
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Talhøjde, visningsenhed	25 mm
Produkttype	Bordvægt

## Services

KalibreringVægt Maksimalt vejeområde 100 kg	027700 100
DAkKS-kalibreringVægt Maksimalt vejeområde 180	027710 180

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
--	------------