

KERN**Tællesystem, type CCS, Maksimalt vejeområde: 60kg**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479542 60
GTIN	4045761153288
Artikelklasse	47D

Beskrivelse

Udførelse:

- **Præcis vægt med tæller med automatisk referenceoptimering (forbedrer gennemsnitsværdien trinvist).**
- **Mål-styktal eller målvægt kan programmeres med akustisk signal.**
- **Sum-hukommelse til tæller til opsummering af ens talte dele i samlet antal styk og totalvægt.**
- **Referencestyktal eller referencevægt kan vælges.**
- **Mulighed for lysnet- og batteridrift.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig prøvevægt forespørgsel).**
- **Displayskift fra stk. til vægt.**

Tællesystem bestående af en **referencevægt og en mængdevægt (bordvægt)** med 2,0 m forbindelseskabel.

Leveringsomfang:

Inklusive netadapter 230 V/50 Hz, beskyttelseskærm til referencevægt.

Specialtilbehør:

Internt batteri, signallampe på forespørgsel.

Bemærk:

Vælg begge tilbudte positioner til kalibreringen, eftersom både referencevægten og mængdevægten (bordvægten) skal kalibreres.

Teknisk beskrivelse

Reaktionstid	2 s
Dybde	350 mm
Bordvægt, dybde	400 mm
Maksimalt vejeområde	0 - 60 kg
Stykvægt min.	1 g
Bredde	320 mm
Linearitet	±0,2 g
Bordvægt, bredde	500 mm
Bordvægt, højde	137 mm
Repeterbarhed	0,1 g
Aflæsning	0,1 g
Nettovægt	13 kg
Højde	125 mm
Mål, vejeplade	294×225 mm
Aflæsning, mængdevægt	2 g
Energiforsyning	Akkudrevet
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Vægt med tæller