

**Dobbelte gaffelnøgler, sæt, forkromet, Antal nøgler: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	610960 10
GTIN	4045197159410
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Leveringsomfang:**

1 dobbelt gaffelnøgle nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 af hver: Str. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

**Teknisk beskrivelse**

Antal nøgler	10
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader
Overflade	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

**Tilbehør**

Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 12X13 mm	610950 12X13
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 8X9 mm	610950 8X9
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 18X19 mm	610950 18X19
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 16X17 mm	610950 16X17
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 10X11 mm	610950 10X11
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 21X24 mm	610950 21X24
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 20X22 mm	610950 20X22
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 6X7 mm	610950 6X7
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 27X30 mm	610950 27X30
Kunststofklemmeholder med lukkelaske Til antal nøgler 11	611700 11
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 14X15 mm	610950 14X15