

HOLEX**6-kantet hoved, 1/4 tomme, Nøglestørrelse: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631020 14
GTIN	4045197598509
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 631032; HOLEX: Nr. 631022).

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	19,6 mm
Nøglestørrelse	14 mm
Længde	25 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats