



Hanefodsnøgle Kæbeform, Nøglestørrelse: 19mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	612900 19
GTIN	4018754003563
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænkmedet, hoved med firkant som holder til drivværktøj som skralde, forlænger osv.

Anvendelse:

I kraft af muligheden for at anvende forskelligt drivværktøjer der også god adgang til skruer på vanskeligt tilgængelige steder.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, forkromet; rundfinish-overflade (ingen skarpe kanter).

Bemærk:

Passende drivværktøjer se nr. 632000 – 641350 og 655230 – 657766.

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/8 tommer
Nøglestørrelse	19 mm
Hovedtykkelse h	6,3 mm
Hovedbredde b	38 mm
Længde L	42,5 mm
Form, udgang	Kæbeform
Materiale	Chrome-Alloy-Steel

Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Forlænger, 3/8 tommeekstra lang Hel længde 305 mm	635500 305
Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver Type	635025
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 40 mm	635400 40
Finfortandet skraldenøgle, reverserbar, 3/8 tomme med uddriver og drejereg	635220
T-greb, 3/8 tomme Hel længde 165 mm	635700 165
Forlænger, 3/8 tommeekstra lang Hel længde 508 mm	635500 508
Kardanled, 3/8 tommeQuickRelease Type 3/8	636250 3/8
Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Metal“ reverserbar, 3/8 tomme, med uddriver	635295
Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8	636220 3/8
Forlænger, 3/8 tommeQuickRelease Hel længde 160 mm	635645 160
Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Speed“, reverserbar, 3/8 tomme, med drejhoved og uddriver	635190
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635420 75
Ledhåndtag, 3/8 tomme	636000
Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Metal“ gennemgående firkant, 3/8 tomme, med uddriver	635290
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 240 mm	635400 240
Gennemstiksskralde 3/8 tomme med kort greb	635900
Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8	636200 3/8
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 40 mm	635420 40
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 160 mm	635400 160
T-greb, 3/8 tomme Hel længde 200 mm	635729 200
Ledskraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver	635335

Forlænger, 3/8 tommeQuickRelease Hel længde 75 mm	635645 75
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 125 mm	635400 125
Forlænger, 3/8 tommeekstra lang Hel længde 711 mm	635500 711
T-greb, 3/8 tommeQuickRelease Hel længde 165 mm	635750 165
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 125 mm	635420 125
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 125 mm	635429 125
Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver Type 3/8	635090 3/8
Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8	636229 3/8
Forlænger, 3/8 tommeFleksibel Hel længde 194 mm	635600 194
Forlænger, 3/8 tommeQuickRelease Hel længde 240 mm	635645 240
Specialforlænger 3/8 tomme	612950
T-greb, 3/8 tomme Hel længde 200 mm	635720 200
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635429 75
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635400 75
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 240 mm	635429 240