

**Dobbelte gaffelnøgler, sæt, forkromet, Antal nøgler: 13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	610960 13
GTIN	4045197459596
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

1 dobbelt gaffelnøgle nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 af hver: Str. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	13
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader
Overflade	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 30X34 mm	610950 30X34
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 20X22 mm	610950 20X22
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 8X9 mm	610950 8X9
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 16X17 mm	610950 16X17
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 14X15 mm	610950 14X15
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 10X11 mm	610950 10X11
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 12X13 mm	610950 12X13
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 6X7 mm	610950 6X7
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 24X26 mm	610950 24X26
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 18X19 mm	610950 18X19
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 36X41 mm	610950 36X41
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 21X23 mm	610950 21X23
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 27X32 mm	610950 27X32