

3M**Filtslibebånd (A) DF-BL, 13×305 mm, Kornstørrelsessammenligning: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	558476 100
GTIN	4046719327676
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Rivfast og fleksibelt fiber-smergellæred med høj **kantstabilitet**.

Fleksibelt filtbånd til anvendelse på håndførte maskiner.

Syntetisk nylonfiber med slibekorn i kunstharpiksbinding, høj standtid, **ensartet overfladefinish, ringe varmeudvikling**.

Anvendelse:

Til afgratning, mattering og finishbearbejdning. Det **strækfaste stofunderlag** er særligt velegnet til større belastninger på trykluftslibemaskiner.

Teknisk beskrivelse

Kornstørrelsessammenligning	100
Farve	brun
Udførelse	A coarse
Finhedsgrad	grov
Serie	DF-BL

Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Slibebånd, bredde	13 mm
Slibebånd, længde	305 mm
Produktnavnsegenskab	13×305 mm
Produkttype	Fiberslibebånd

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet	20-25 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	egnet	20 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	20 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	20 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	20 m/s	H
Stål < 67 HRC	egnet	20 m/s	H
INOX	egnet	20 m/s	
Ti	egnet	20 m/s	
GG (G)	egnet	20 m/s	K
CuZn	egnet	20 m/s	N
Kunststof, GFK	egnet	20 m/s	
Træ	egnet	20 m/s	
Lak	egnet	20 m/s	
Uni	egnet	20 m/s	
tør	egnet		