



Slibebånd, zirkonkorund (ZA) GRIT R, 75×2250 mm, Korn: 36



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	558455 36
GTIN	4014586278681
Artikelklasse	56Z

Beskrivelse

Udførelse:

Spids-slibebånd, **ekstra groft polyestervæv** med kunstharpiksbinding, zirkonkorund (**ZA**) med slibeaktiv dæklagsbinding (afkølet slibning).

Anvendelse:

Til GRIT-båndslibemaskiner i serien GX, GIS, GI.

Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1 %

Teknisk beskrivelse

Korn	36
Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Slibebånd, bredde	75 mm
Slibebånd, længde	2250 mm
Produktnavnsegenskab	75×2250 mm

Produkttype

Slibebånd

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	25-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	egnet	20-25 m/s	H
INOX	egnet	18-30 m/s	
Ti	egnet	10-20 m/s	
GG (G)	egnet	30-45 m/s	K
Træ	egnet	23-26 m/s	
tør	egnet		