



Tool24 Smartline – vertikalskab forsynet med værktøjsholdere, Til værktøjsskaffer: SK30



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 979100 SK30 |
| GTIN | 4045197885357 |
| Artikelklasse | 9SA |

Beskrivelse

Udførelse:

Fleksibelt vareudleveringssystem til opbevaring, udlevering og administration af spåntagnings- og monteringsværktøj, måleudstyr, arbejdsbeskyttelsesprodukter og mange forbrugsprodukter. Mastersystemerne kan udvides med udvidelseskabene, der fås som ekstraudstyr (slavesystem). Ved hjælp af softwarepakkerne, der kan bestilles individuelt, er systemerne nøje tilpasset til dine behov.

Udtrækkene føres i bunden og er udstyret med centrallås (kan anvendes til nød-frigørelse). De varmforzinkede rammer i udtrækkene er i endefladerne forsynet med huller i 37 mm afstand, til montering af værktøjsholdere, bærerskiner, bundbakker og hulplader. Vertikaludtrækkene er udstyret med separat udtrækssikring. Udtrækkene åbner automatisk. På denne måde er der hurtigere adgang til værktøjet.

Anvendelse:

Automatisk vareudleveringssystem til opbevaring og administration af værktøj og tilbehør.

Lakering:

Korpus lysegrå RAL 7035, Udtræk signalblå RAL 5005 **pulverlakeret**.

Bemærk:

Vertikalskabe kan kun opstilles på absolut vandrette gulve. De er forberedt til fastgørelse på gulv hhv. på væg, og de skal sikres mod at kunne vælte. Disse vertikalskabe kan kun anvendes i forbindelse med et Tool24 Smartline mastersystem 979000 S11M eller 979000 S11M-EN.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vertikaludtræk, bæreevne: 600 kg

Højde: 2000 mm

Bredde: 717 mm

Dybde: 750 mm

Skuffer med vertikaludtræk, bredde: 155 mm

Vertikalt udtræk, nyttehøjde: 1750 mm

Antal udtræk: 4

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------------|--|
| Dybde | 750 mm |
| Bredde | 717 mm |
| Vægt | 320 kg |
| Højde | 2000 mm |
| Skuffer med vertikaludtræk, bredde | 155 mm |
| Antal udtræk | 4 |
| Vertikaludtræk, bæreevne | 600 kg |
| Vertikaludtræk, udførelse | ført i bunden |
| Antal værktøjsholdere | 408 |
| Antal værktøjsholdere 970130 | 24 |
| Akselafstand A | 69 mm |
| Vertikalt udtræk, nyttehøjde | 1750 mm |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 2400 kg |
| Skuffeudtræk | Udtræksspærre |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |