

**Filtslibebånd (A) DF-BL, 13×305 mm, Kornstørrelsessammenligning: 240****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 558476 240    |
| GTIN                | 4054596624320 |
| Artikelklasse       | 53M           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rivfast og fleksibelt fiber-smergellærred med høj **kantstabilitet**.

Fleksibelt filtbånd til anvendelse på håndførte maskiner.

Syntetisk nylonfiber med slibekorn i kunstharpiksbinding, høj standtid, **ensartet overfladefinish, ringe varmeudvikling**.

**Anvendelse:**

Til afgratning, mattering og finishbearbejdning. Det **strækfaste stofunderlag** er særligt velegnet til større belastninger på trykluftslibemaskiner.

**Teknisk beskrivelse**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Kornstørrelsessammenligning | 240    |
| Farve                       | grøn   |
| Udførelse                   | A fine |
| Finhedsgrad                 | fin    |
| Serie                       | DF-BL  |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Slibemiddelforkortelse     | A              |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 %        |
| Slibebånd, bredde          | 13 mm          |
| Slibebånd, længde          | 305 mm         |
| Produktnavnsegenskab       | 13×305 mm      |
| Produkttype                | Fiberslibebånd |

## Brugerdata

|                               | Egnet til | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Alu Mg                        | egnet     | 20-25 m/s      |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet     | 20 m/s         | P        |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet     | 20 m/s         | P        |
| Stål < 55 HRC                 | egnet     | 20 m/s         | H        |
| Stål < 60 HRC                 | egnet     | 20 m/s         | H        |
| Stål < 67 HRC                 | egnet     | 20 m/s         | H        |
| INOX                          | egnet     | 20 m/s         |          |
| Ti                            | egnet     | 20 m/s         |          |
| GG (G)                        | egnet     | 20 m/s         | K        |
| CuZn                          | egnet     | 20 m/s         | N        |
| Kunststof, GFK                | egnet     | 20 m/s         |          |
| Træ                           | egnet     | 20 m/s         |          |
| Lak                           | egnet     | 20 m/s         |          |
| Uni                           | egnet     | 20 m/s         |          |
| tør                           | egnet     |                |          |