

**Klonøgle, Nøglestørrelse: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	612800 30
GTIN	4024089009958
Artikelklasse	66A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet, stabilt skaft og kraftig kæbe.

**Anvendelse:**

Til montering på vanskeligt tilgængelige steder.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Bemærk:**

De dertil passende topnøglestifter finder du under nr. 621600 – 621800.

**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø	16,5 mm
Nøglestørrelse	30 mm
Nøglelængde L	250 mm
Hovedtykkelse h	11 mm
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

**Tilbehør**

Drejestift, cylindrisk Øxhel længde 16X400 mm

621600 16X400