



Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Speed“, reverserbar, 3/8 tomme, med drejhoved og uddriver



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	635190
GTIN	4013288121875
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Frit **svingbart skraldehoved** med definerede indgrebspositioner ved 0° (anvendes som en skruetrækker) og i begge sider ved 75° og 90° position. Arbejdsposition 5°, med uddriver og omskifterskive til højre- og venstrespænding.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Antal tænder: 72

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	8000 B
---------------------	--------