

**Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver, Type:****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	635025
GTIN	4045197497215
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til :

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Hel længde: 196 mm

Antal tænder: 38

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/8 tommer
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
Hel længde	196 mm
Antal tænder	38
Arbejdsvinkel	9,5 grader
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet

