



Dobbelte gaffelnøgler, sæt, Antal nøgler: 8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	611000 8
GTIN	4018754057535
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, dobbelt-T-profil skaft. Optimal bøjestykke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Leveringsomfang:

1 dobbelt gaffelnøgle nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 af hver: str. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	8
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 12X13 mm	610100 12X13
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 6X7 mm	610100 6X7
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 10X11 mm	610100 10X11
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 19X22 mm	610100 19X22
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 8X9 mm	610100 8X9
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 14X15 mm	610100 14X15
Kunststofklemmeholder Til antal nøgler 8	611500 8
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 18X21 mm	610100 18X21
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 16X17 mm	610100 16X17