

**Sikkerhedsskab, Bredde: 1200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	981105 1200
GTIN	4045197886309
Artikelklasse	96G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Udvendigt korpus i stålplade, indvendigt korpus af HPL-belagte plader. Gulvafslutningsskinne af rustfrit stål. Hylde kan justeres i intervaller på i 64 mm.

I tilfælde af brand automatisk selvlukning vha. termomekanik: Låge lukker ved maks. 50 °C, og lufttil- og -bortførselskanaler lukker ved 70 °C.

Ventilationstilslutning vha. rørstuds DN 80.

Drift iht. TRGS 510 (også godkendt uden ventilation!).

Jordingstilslutning iht. TRBS 2153 (forhindring af antændelseskilder).

Opsamlingsbakke iht. det tyske direktiv om stålbeholdere (StaWaR, DiBt Berlin).

Nivelleringsfødder til udligning af ujævnheder i gulvet.

Udstyret med DOM-låseindsatser (klar til låsesystem).

**Udførelse reklametekst:**

- **Udvendigt korpus i stålplade, indvendigt korpus af HPL-belagte plader.**
- **Højdeindstillelig til montering af hylde i 64-mm-afstand.**
- **Lukker selv i tilfælde af brand.**
- **Med jord- og returlufttilslutning.**
- **Med DOM-låseindsatser (klar til låsesystem).**
- **Kan aflåses.**

**Norm:**

DIN EN 14470-1 (Typ 90).

**90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Isolierung nach DIN 4102.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

## Teknisk beskrivelse

Volumen opsamlingsbeholder i bund	33 l
Nyttedybde	430 mm
Antal hylder	3
Bæreevne, hylder	75 kg
Antal hulpladeindsatser	1
Nyttehøjde	1700 mm
Dybde	598 mm
Bredde	1190 mm
Vægt	505 kg
Antal bundopsamlingskar	1
Nyttebredde	1087 mm
Højde	1935 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	75 kg
Højdeindstilling i intervaller	64 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Flammebestandighed	90 min
Produkttype	Sikkerhedsskab