



## Glatvalseværktøj EG5 universal, Skaftholder, type: S20



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	291500 S20
GTIN	4060491000015
Artikelklasse	29F

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Til brug på CNC- og almindelige drejemaskiner.

Med symmetrisk opbygning – kan bruges universelt til højre og venstre version.

**Fordel:**

Mulighed for overfladekvalitet  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Tilspændinger  $f$  er mulige op til 1 mm/U (udvendig bearbejdning).

Konstante resultater som følge af kontinuerlig måling af valsekraften.

**Anvendelse:**

Til den mekaniske overfladeforædling.

Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på  $1400 \text{ N/mm}^2$  og en hårdhed på op til 45 HRC.

**Passer til:**

Ø-område (anbefalet): 10 mm – 100 mm

**Leveringsomfang:**

To reserveruller er indbygget i buret.

**Bemærk:**

- Yderligere skaftforbindelser kan leveres på forespørgsel.
- Detaljerede teknologiske anbefalinger fremgår af driftsvejledningen.

Værktøjsindsats til den pågældende bearbejdningsflade afhænger af typen af revolverhoved (stjerne/skive).

## Teknisk beskrivelse

Spids-midterforskydningf	93,1 mm
Rulle-Ø	5 mm
maksimal valsekraft	3 kN
Skafffirkant	20×20 mm
Skaftholder, type	S20
Udhængslængde L <sub>A</sub>	69 mm
Skæreretning	Venstre og højre
Produkttype	Glatvalseværktøj