




## Glatvalseværktøj EG5 universal, Skaftholder, type: VDI25



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	291500 VDI25
GTIN	4060491000039
Artikelklasse	29F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til brug på CNC- og almindelige drejemaskiner.

Med symmetrisk opbygning – kan bruges universelt til højre og venstre version.

#### Fordel:

Mulighed for overfladekvalitet  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Tilspændinger  $f$  er mulige op til 1 mm/U (udvendig bearbejdning).

Konstante resultater som følge af kontinuerlig måling af valsekraften.

#### Anvendelse:

Til den mekaniske overfladeforædling.

Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på  $1400 \text{ N/mm}^2$  og en hårdhed på op til 45 HRC.

#### Passer til:

Ø-område (anbefalet): 10 mm – 100 mm

#### Leveringsomfang:

To reserveruller er indbygget i buret.

#### Bemærk:

- Yderligere skaftforbindelser kan leveres på forespørgsel.
- Detaljerede teknologiske anbefalinger fremgår af driftsvejledningen.

Værktøjsindsats til den pågældende bearbejdningsflade afhænger af typen af revolverhoved (stjerne/skive).

## Teknisk beskrivelse

maksimal valsekraft	3 kN
Spids-midterforskydningf	78 mm
Rulle-Ø	5 mm
Skaftholder, type	VDI25
Udhængslængde L <sub>A</sub>	83 mm
Skæreretning	Venstre og højre
Produkttype	Glatvalseværktøj