



Glatvalseværktøj EG5 universal, Skaftholder, type: VDI40



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	291505 VDI40
GTIN	4060491000084
Artikelklasse	29F

Beskrivelse

Udførelse:

Til brug på CNC- og almindelige drejemaskiner.

Med symmetrisk opbygning – kan bruges universelt til højre og venstre version.

Fordel:

Mulighed for overfladekvalitet $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Tilspændinger f er mulige op til 1 mm/U (udvendig bearbejdning).

Konstante resultater som følge af kontinuerlig måling af valsekraften.

Anvendelse:

Til den mekaniske overfladeforædling.

Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på 1400 N/mm² og en hårdhed på op til 45 HRC.

Passer til:

Ø-område (anbefalet): 10 mm – 100 mm

Leveringsomfang:

To reserveruller er indbygget i buret.

Bemærk:

Værktøjsindsats til den pågældende bearbejdningsflade afhænger af typen af revolverhoved (stjerne/skive).

- **Yderligere skaftforbindelser kan leveres på forespørgsel.**
- **Detaljerede teknologiske anbefalinger fremgår af driftsvejledningen.**

Teknisk beskrivelse

maksimal valsekraft	3 kN
Spids-midterforskydningf	80 mm
Rulle-Ø	5 mm
Skafterholder, type	VDI40
Udhængslængde L _A	121 mm
Skæreretning	Venstre og højre
Produkttype	Glatvalseværktøj