




## Glatvalseværktøj EG14 universal, Skafttholder, type: VDI40



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	291510 VDI40
GTIN	4060491000114
Artikelklasse	29F

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Til brug på CNC- og almindelige drejemaskiner.

Med symmetrisk opbygning – kan bruges universelt til højre og venstre version.

**Fordel:**

Mulighed for overfladekvalitet  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Tilspændinger  $f$  er mulige op til 1 mm/U (udvendig bearbejdning).

Konstante resultater som følge af kontinuerlig måling af valsekraften.

**Anvendelse:**

Til den mekaniske overfladeforædling.

Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på 1400 N/mm<sup>2</sup> og en hårdhed på op til 45 HRC.

**Passer til:**

Ø-område (anbefalet): fra 50 mm

**Bemærk:**

Værktøjsindsats til den pågældende bearbejdningsflade afhænger af typen af revolverhoved (stjerne/skive).

- Yderligere skaftforbindelser kan leveres på forespørgsel.
- Detaljerede teknologiske anbefalinger fremgår af driftsvejledningen.

### Teknisk beskrivelse

Spids-midterforskydningf	71,3 mm
Rulle-Ø	14 mm
maksimal valsekraft	8 kN
Skaftholder, type	VDI40
Udhængslængde L <sub>A</sub>	131 mm
Skæreretning	Venstre og højre
Produkttype	Glatvalseværktøj