

Garant**Plade-afmagnetiseringsapparat DM1, Type: 300****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	380862 300
GTIN	4045197886224
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Polplade af lamelleret siliciumplade med ringe effekttab på grund af inducerede hvirvelstørme.**
- **Strømtilførsel 230 V / 50 Hz eller 115 V / 60 Hz (kan omstilles).**
- **Kapslingsklasse IP21 (fuldt indkapslet apparat).**
- **Indkoblingstid 100 % (kontinuerlig drift mulig).**

Infotekst:

QR-kode til hentning af vigtig information.

Siliciumplade-overflade i høj kvalitet.

Enkel omstilling. Egnede til 115 V og 230 V.

Greb integrerede med henblik på optimal transport.

Anvendelse:

- **Afmagnetiseringen sker ved at føre emnet hen over polpladen i samme retning; emnet skal altid føres over polpladen i hele dets længde.**
- **Til afmagnetisering af emner efter magnetisk opspænding.**
- **Stabil konstruktion (trykstøbt aluminiumshus) sikrer lang levetid trods hård behandling.**

Teknisk beskrivelse

Højde, hus	137 mm
Længde, hus	260 mm

Maks emnebredde	305 mm
Inddrivningsdybde:	75 mm
Polpladelængde	250 mm
Bredde, hus	315 mm
Polpladebredde	305 mm
Vægt	36,5 kg
Effektforbrug	990 W
Afmagnetiserings-effektivitetsklasse (DMC)	+++
Energiforsyning	Med kabel
Beskyttelsesklasse	IP 21
Indkoblingstid	100 %
Produkttype	Afmagnetiseringsapparat