



Momentskruetrækkerholder, Maks. moment: 500cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659991 500
GTIN	2050001922328
Artikelklasse	66F

Beskrivelse

Passer til:

Udskiftningsklinger til Torx® nr. 659995 og Torx Plus® nr. 659996 samt sortiment nr. 659990.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	500 cNm
Momentområde	60 - 500 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Momentområde	0,6 - 5 Nm
Reverserbar aflæsning	Nm
Samlet længde L	131,4 mm
Målemetode	Moment
Feedback	udløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet

Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Indstilling af udløsningsværdi	forudindstillet
Serie	Dinaplus
Tilspændingsretning	Højrespænding
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Måleværktøj	Mekanisk
Moment, fast indstillet	ja
Produkttype	Momentskruetrækker