

**Klonøgle, Nøglestørrelse: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	612800 14
GTIN	4024089009897
Artikelklasse	66A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet, stabilt skaft og kraftig kæbe.

Anvendelse:

Til montering på vanskeligt tilgængelige steder.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

De dertil passende topnøglestifter finder du under nr. 621600 – 621800.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	14 mm
Borings-Ø	8,5 mm
Nøglelængde L	160 mm
Hovedtykkelse h	5,5 mm
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Drejestift, cylindrisk Øxhel længde 8X180 mm	621600 8X180
Trindelt stift Hel længde 175 mm	621800 175
Trindelt stift Hel længde 245 mm	621800 245
Trindelt stift Hel længde 180 mm	621800 180