



Dobbelte gaffelnøgler, sæt, Antal nøgler: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	611000 12
GTIN	4018754057559
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, dobbelt-T-profil skaft. Optimal bøjestykke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Leveringsomfang:

1 dobbelt gaffelnøgle nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 af hver: Str. 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 27x32; 30x34

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	12
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 6X7 mm	610100 6X7
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 27X32 mm	610100 27X32
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 12X13 mm	610100 12X13
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 24X26 mm	610100 24X26
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 18X19 mm	610100 18X19
Kunststofklemmeholder Til antal nøgler 12	611500 12
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 21X23 mm	610100 21X23
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 10X11 mm	610100 10X11
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 20X22 mm	610100 20X22
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 30X34 mm	610100 30X34
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 8X9 mm	610100 8X9
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 14X15 mm	610100 14X15
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 16X17 mm	610100 16X17