

Pneumohose

Pladesaks med hævefunktion, Model: 1BR/5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	769930 1BR/5
GTIN	2050001933379
Artikelklasse	76L

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil sakseenhed af sejhærdet stål. Svingende knivslæde uden spil (kun begrænset friktionstab); kniv af særligt værktøjsstål, specialhærdet og slebet. Hævearm med vægtudligningsfjeder som sikkerhedsanordning; samtlige drejebolte kan efterjusteres, og alle modeller er forsynet med nedholder, der kan indstilles trinløst.

Med knæledsudveksling. Skærer i blik og rundstål.

Lakering:

Rødbrun.

Bemærk:

- Ved efterfølgende bestilling af reserveknive skal følgende oplysninger angives: Fabrikat, model (og om muligt også maskinnummer) eller nøjagtig måltegning.
- Bemærk! Den angivne skæreydelse er den maksimale skæreydelse. Til opgaver i det øverste skæreamråde anbefaler vi den næststørste model.
- Angivelsen af skæreydelsen vedrører materiale med en trækstyrke på 450 N/mm².

Teknisk beskrivelse

Skæreydelse, blikstyrke	op til 5 mm
-------------------------	-------------

Vægt	12 kg
Model	1BR/5
Knivlængde, nederst	150 mm
Knivlængde øverst	173 mm
Skæreydelse, rundståls-Ø	op til 11 mm
Produkttype	skærende tang

Tilbehør

Reservekniv til blik (overkniv) Model 1BR/5	769932 1BR/5
Låsefjeder til håndtag Passer til model 1BR/5	769931 1BR/5
Låsefjeder til håndtag Passer til model 1BR5/2	769933 1BR5/2
Reservekniv til blik (underkniv) Model 1BR/5	769934 1BR/5