

Pneumatische

Pladesaks med hævefunktion, Model: 4BR/8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	769930 4BR/8
GTIN	2050001933393
Artikelklasse	76L

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil sakseenhed af sejhærdet stål. Svingende knivslæde uden spil (kun begrænset friktionstab); kniv af særligt værktøjsstål, specialhærdet og slebet. Hævearm med vægtudligningsfjeder som sikkerhedsanordning; samtlige drejebolte kan efterjusteres, og alle modeller er forsynet med nedholder, der kan indstilles trinløst.

Med knæledsudveksling. Skærer i blik og rundstål. Med tandhjulsbaseret armudveksling. Skærer i blik, fladstål, rundstål og firkantstål. Med blikkniven kan også L- og T-stål klinkes og skæres retvinklet og i gering. Det kræver 2–3 hævebevægelser.

Lakering:

Rødbrun.

Bemærk:

- Ved efterfølgende bestilling af reserveknive skal følgende oplysninger angives: Fabrikat, model (og om muligt også maskinnummer) eller nøjagtig måltegning.
- Bemærk! Den angivne skæreydelse er den maksimale skæreydelse. Til opgaver i det øverste skæreamråde anbefaler vi den næststørste model.
- Angivelsen af skæreydelsen vedrører materiale med en trækstyrke på 450 N/mm².

Teknisk beskrivelse

Vægt	47 kg
Skæreydelse, firkantstål	op til 18 mm
Knivlængde øverst	186 mm
Skæreydelse, rundståls-Ø	op til 20 mm
Model	4BR/8
Skæreydelse, blikstyrke	op til 8 mm
Knivlængde, nederst	175 mm
Produkttype	skærende tang

Tilbehør

Låsefjeder til håndtag Udførelse RECHTS	769937 RECHTS
Reservekniv til blik (underkniv) Model 4BR/8	769934 4BR/8
Reservekniv til blik (overkniv) Model 4BR/8	769932 4BR/8