



## Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Metal“ gennemgående firkant, 3/8 tomme, med uddriver



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	635290
GTIN	4013288174031
Artikelklasse	63F

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Med fast forankret gennemgående firkant til højre- og venstrespænding. Med uddriver.

**Norm:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

**Passer til :**

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Antal tænder: 76

### Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/8 tommer
Hel længde	222 mm
Antal tænder	76
Arbejdsvinkel	4,7 grader
Materiale	Krom-mylobdæn-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skralde

---

## Tilbehør

Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 29 dele Type P

634120 P