

**HOLEX®****Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	635120
GTIN	4045197162656
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

**Norm:****DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Passer til :**

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Hel længde: 195 mm

Antal tænder: 38

**Teknisk beskrivelse**

Drivfirkant	3/8 tommer
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
Hel længde	195 mm
Antal tænder	38
Arbejdsvinkel	9,5 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

