

**Klonøgle, Nøglestørrelse: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	612800 19
GTIN	4024089009910
Artikelklasse	66A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet, stabilt skaft og kraftig kæbe.

Anvendelse:

Til montering på vanskeligt tilgængelige steder.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

De dertil passende topnøglestifter finder du under nr. 621600 – 621800.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	19 mm
Borings-Ø	12,5 mm
Nøglelængde L	200 mm
Hovedtykkelse h	7 mm
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Drejestift, cylindrisk Øxhel længde 12X250 mm	621600 12X250
Trindelt stift Hel længde 245 mm	621800 245
Trindelt stift Hel længde 180 mm	621800 180