



## Dobbelte gaffelnøgler, sæt, Antal nøgler: 7ZOLL



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	611000 7ZOLL
GTIN	4018754080762
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, dobbelt-T-profilskaft. Optimal bøjestykke, god kraftoverførsel.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

**Leveringsomfang:**

1 dobbelt gaffelnøgle nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 af hver: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 7/8×15/16; 1,1/8×1,5/16 tommer i tekstilrulletaske

### Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	7
Nøglestørrelse, mål	tommer
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader
Produkttype	Skruenøgle

### Tilbehør

Dobbelt gaffelnøgle, tommer Type 3	610120 3
Dobbelt gaffelnøgle, tommer Type 13	610120 13
Dobbelt gaffelnøgle, tommer Type 8	610120 8
Dobbelt gaffelnøgle, tommer Type 1	610120 1
Dobbelt gaffelnøgle, tommer Type 22	610120 22
Kunststofklemmeholder Til antal nøgler 8	611500 8
Dobbelt gaffelnøgle, tommer Type 32	610120 32
Dobbelt gaffelnøgle, tommer Type 16	610120 16
Dobbelt gaffelnøgle, tommer Type 5	610120 5