

**Klonøgle, Nøglestørrelse: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	612800 22
GTIN	4024089009927
Artikelklasse	66A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet, stabilt skaft og kraftig kæbe.

**Anvendelse:**

Til montering på vanskeligt tilgængelige steder.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Bemærk:**

De dertil passende topnøglestifter finder du under nr. 621600 – 621800.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse	22 mm
Borings-Ø	12,5 mm
Nøglelængde L	200 mm
Hovedtykkelse h	8 mm
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

**Tilbehør**

Drejestift, cylindrisk Øxhel længde 12X250 mm	621600 12X250
Trindelt stift Hel længde 245 mm	621800 245
Trindelt stift Hel længde 180 mm	621800 180