



Hanefodsnøgle Kæbeform, Nøglestørrelse: 14mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	612900 14
GTIN	4018754003518
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænkmedet, hoved med firkant som holder til drivværktøj som skralde, forlænger osv.

Anvendelse:

I kraft af muligheden for at anvende forskelligt drivværktøjer der også god adgang til skruer på vanskeligt tilgængelige steder.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, forkromet; rundfinish-overflade (ingen skarpe kanter).

Bemærk:

Passende drivværktøjer se nr. 632000 – 641350 og 655230 – 657766.

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/8 tommer
Nøglestørrelse	14 mm
Hovedtykkelse h	6,3 mm
Hovedbredde b	30 mm
Længde L	37,7 mm
Form, udgang	Kæbeform
Materiale	Chrome-Alloy-Steel

Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 40 mm	635400 40
Forlænger, 3/8 tommeFleksibel Hel længde 194 mm	635600 194
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 160 mm	635400 160
Ledskraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver	635335
Specialforlænger 3/8 tomme	612950
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 240 mm	635400 240
T-greb, 3/8 tomme Hel længde 200 mm	635729 200
Forlænger, 3/8 tommeekstra lang Hel længde 711 mm	635500 711
Forlænger, 3/8 tommeQuickRelease Hel længde 240 mm	635645 240
Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8	636220 3/8
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635400 75
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 240 mm	635429 240
Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8	636229 3/8
Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Speed“, reverserbar, 3/8 tomme, med drejehoved og uddriver	635190
Forlænger, 3/8 tommeQuickRelease Hel længde 75 mm	635645 75
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635420 75
Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8	636200 3/8
T-greb, 3/8 tommeQuickRelease Hel længde 165 mm	635750 165
T-greb, 3/8 tomme Hel længde 165 mm	635700 165
Forlænger, 3/8 tommeQuickRelease Hel længde 160 mm	635645 160
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 125 mm	635420 125
Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Metal“ gennemgående firkant, 3/8 tomme, med uddriver	635290

Forlænger, 3/8 tommeekstra lang Hel længde 305 mm	635500 305
Gennemstiksskralde 3/8 tomme med kort greb	635900
Finfortandet skraldenøgle, reverserbar, 3/8 tomme med uddriver og drejegang	635220
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635429 75
Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Metal“ reverserbar, 3/8 tomme, med uddriver	635295
Ledhåndtag, 3/8 tomme	636000
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 125 mm	635400 125
T-greb, 3/8 tomme Hel længde 200 mm	635720 200
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 40 mm	635420 40
Kardanled, 3/8 tommeQuickRelease Type 3/8	636250 3/8
Forlænger, 3/8 tommeekstra lang Hel længde 508 mm	635500 508
Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver Type 3/8	635090 3/8
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 125 mm	635429 125
Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver Type	635025