

**Dobbelte gaffelnøgler, sæt, forkromet, Antal nøgler: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	610960 8
GTIN	4045197159403
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

1 dobbelt gaffelnøgle nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 af hver: str. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	8
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader
Overflade	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 14X15 mm	610950 14X15
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 19X22 mm	610950 19X22
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 18X21 mm	610950 18X21
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 10X11 mm	610950 10X11
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 12X13 mm	610950 12X13
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 16X17 mm	610950 16X17
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 8X9 mm	610950 8X9
Kunststofklemmeholder Til antal nøgler 8	611500 8
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 6X7 mm	610950 6X7