

**Reverserbar finfortandet skraldenøgle, 3/8 tomme, Type:****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	635150
GTIN	4018754177783
Artikelklasse	63A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med omskifterskive til højre- og venstrespænding, arbejdsvinkel 6°.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Passer til :

Håndbetjente indsætter.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Antal tænder: 60

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/8 tommer
Hel længde	194 mm
Antal tænder	60
Arbejdsvinkel	6 grader
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet
Produkttype	Skralde

