




## Hanefodsnøgle Ringform, åben, Nøglestørrelse: 17mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	612920 17
GTIN	4018754003396
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Sænksmedet, hoved med firkant som holder til drivværktøj som skralde, forlænger osv.

**Anvendelse:**

I kraft af muligheden for at anvende forskelligt drivværktøjer der også god adgang til skruer på vanskeligt tilgængelige steder.

**Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel, forkromet; rundfinish-overflade (ingen skarpe kanter).

**Bemærk:**

Passende drivværktøjer se nr. 632000 – 641350 og 655230 – 657766.

### Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/8 tommer
Nøglestørrelse	17 mm
Hovedtykkelse h	17,5 mm
Hovedbredde b	27,3 mm
Længde L	39,2 mm
Form, udgang	Ringform, åben
Materiale	Chrome-Alloy-Steel

Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats

## Tilbehør

T-greb, 3/8 tomme Hel længde 165 mm	635700 165
Forlænger, 3/8 tomme Flexibel Hel længde 194 mm	635600 194
Forlænger, 3/8 tomme QuickRelease Hel længde 240 mm	635645 240
T-greb, 3/8 tomme QuickRelease Hel længde 165 mm	635750 165
T-greb, 3/8 tomme Hel længde 200 mm	635729 200
Finfortandet skraldenøgle, reverserbar, 3/8 tomme med uddriver og drejeregreb	635220
T-greb, 3/8 tomme Hel længde 200 mm	635720 200
Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Metal“ gennemgående firkant, 3/8 tomme, med uddriver	635290
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635429 75
Kardanled, 3/8 tomme QuickRelease Type 3/8	636250 3/8
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 125 mm	635429 125
Ledhåndtag, 3/8 tomme	636000
Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver Type 3/8	635090 3/8
Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Speed“, reverserbar, 3/8 tomme, med drejhoved og uddriver	635190
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635400 75
Specialforlænger 3/8 tomme	612950
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 125 mm	635400 125
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 125 mm	635420 125
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 40 mm	635420 40
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635420 75
Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver Type	635025

Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8	636200 3/8
Gennemstiksskralde 3/8 tomme med kort greb	635900
Forlænger, 3/8 tomme QuickRelease Hel længde 160 mm	635645 160
Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8	636220 3/8
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 240 mm	635400 240
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 240 mm	635429 240
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 40 mm	635400 40
Ledskraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver	635335
Forlænger, 3/8 tomme QuickRelease Hel længde 75 mm	635645 75
Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Metal“ reverserbar, 3/8 tomme, med uddriver	635295
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 160 mm	635400 160
Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8	636229 3/8