

**Reverserbar finfortandet skraldenøgle, 3/8 tomme, Type:****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	635175
GTIN	4000896185412
Artikelklasse	630

Beskrivelse**Udførelse:**

Med omskifterskive til højre- og venstrespænding, arbejdsvinkel 5°.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til :

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Antal tænder: 72

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/8 tommer
Hel længde	186 mm
Antal tænder	72
Arbejdsvinkel	5 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Produkttype	Skralde

